



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Tilhørende hode	ZCKE05 ZCKD05
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur Termoplast (variable length)
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Uten

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C for standard miljø -40...70 °C for lav temperatur
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C standard miljø -40...70 °C lav temperatur
Miljøegenskaper	Lav temperatur Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,566 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland

ID

Garantiperiode

Garanti

18 months