



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard compact
Produkt eller type komponent	Limit switch body
Kortnavn utstyr	ZCT
Design	Compact
Type kropp	Fast
Tilhørende hode	ZCE09 ZCEH2 ZCE06 ZCE24 ZCE21 ZCE66 ZCE02 ZCE62 ZCE27 ZCE11 ZCE28 ZCE01 ZCE05 ZCE14 ZCE65 ZCE64 ZCE07 ZCEH0 ZCE13 ZCE29 ZCE63 ZCE08 ZCE67 ZCE10
Materiale kropp	Plast
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Kabelinngang	2 entries tapped for Pg 11 cable gland, yttre diameter kabel: 4...8 mm
Kontaktens isolasjonsform	Zb
Kontaktmateriale	Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning	Med
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Kontakt angivelse	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60664 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern	10 A kassett Sikring, type gG

Elektrisk levetid	5000000 Sykluser, DC-13 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Sykluser, DC-13 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 sykluser, DC-13 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde	58 mm
Høyde	51 mm
Dybde	30 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø

Produktkompatibilitet	XCKT
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	5,400 cm
Pakke 1 Vekt	6,200 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,218 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------