



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Cavity fixing
Kortnavn utstyr	TSP
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Monteringssupport	Board material 3...20 mm
Enhet søknad	3...20 mm platemateriale
Montering	Veggmontert
Gjengetype	M5
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	50 mm
Borediameter	10 mm
Fargenyanse	Blå/hvit

### Komplementær

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,00896 kg




### Miljø

Materiale	Screw: stål electroplated Collar: PA (polyamide) Spring: PA (polyamide)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 250 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 75 N for 13mm plate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...12 mm fixture 13mm plate
Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	20 mm
Lengde	54 mm

### Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	9,000 g
Forpakning 1 høyde	65,000 mm
Forpakning 1 bredde	80,000 mm
Forpakning 1 lengde	80,000 mm

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

---

Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

---

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---