



### Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	NR100...250 NS100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kompatibel med	Compact NR100 Compact NR160 Compact NR250 Compact NS100 DC Compact NS160 DC Compact NS250 DC
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
Polbeskrivelse	3t
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	L : for overlastvern (termisk) I : for kortslutningsvern (magnetisk)
Trip unit rated current	100 A på 40 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

### Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Fast
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.8...1 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Neutral protection settings	0.5 x Ir 1 x Ir Uten vern

### Miljø

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA[RETURN]ASTA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---