



### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	ISW
Applikasjon	Kontroll
Antall poler	2P
Utnyttelsekategori	AC-22A

### Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC EN 60669-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	ON/OFF indication and lamp
Signalling circuit voltage	AC: 230 V 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	77 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - 10 mm <sup>2</sup> - stiv Tunnelklemmer - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibel Tunnelklemmer - 10 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

### Miljø

Standarder	IEC EN 60669-1
IP-grad	IP4
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	68 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	879 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	11,038 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------