



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	6 N + 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 4P
Connection pitch	18 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	72 mm
Merking	N L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Monteringsmetode	Horizontal
Mounting location	Top or bottom på tunnelklemmer Top or bottom på dobbel terminal
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Branntotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	296 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	42,7 cm
Forpakning 1 lengde	3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	1,61 kg
Forpakning 2 høyde	5,8 cm
Forpakning 2 bredde	46,4 cm
Forpakning 2 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	75
Forpakning 3 vekt	24,624 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------