



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 3L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 57                  |

### Komplementær

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Antall moduler                | 14 ways N + 3 L  |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 3P + N<br>1 x 4P   |
| Connection pitch              | 18 mm  |
| Type konnektor                | Tann   |
| Avstanden mellom måte         | 72 mm  |
| Merking                       | N L1 L2 L3   |
| Isolasjon                     | Isolert  |
| Enhetens utseende             | Cuttable   |
| Inkludert utstyr              | Sett á 10 endestykke   |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 100 A på 40 °C   |
| [Ue] merkespenning            | 415 v AC   |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 500 V AC i samsvar med IEC 61439-2   |
| Monteringsmetode              | Horisontal   |
| Mounting location             | Top or bottom på tunnelklemmer<br>Top or bottom på dobbel terminal                                     |
| 9 mm polbredde                | 114  |
| Bredde                        | 1000 mm  |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9003)   |
| Kompatibel med                | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |

### Miljø

|                  |   |
|------------------|---|
| Standarder       | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med IEC 60947-7-1               |
| IP-grad          | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

## Forpakkingsinformasjon

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE        |
| Antall enheter forpakning 1 | 1          |
| Forpakning 1 vekt           | 751 g      |
| Forpakning 1 høyde          | 2,8 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 100 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 2 cm       |
| Enhetstype forpakning 2     | CAR        |
| Antall enheter forpakning 2 | 5          |
| Forpakning 2 vekt           | 3,916 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 5,8 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 9 cm       |
| Forpakning 2 lengde         | 104,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P12        |
| Antall enheter forpakning 3 | 270        |
| Forpakning 3 vekt           | 223,464 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 112 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 120 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 80 cm      |

## Bærekraftig

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|