

Teknisk informasjon

Produktspekter	Advantys ABE9
Produkt eller type komponent	IP67 passive splitter box
Antall kanaler	4
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M23 19 pins 4 female connectors M12 5 pins
Status LED	Uten

Komplementær

Antall moduler	8 ways
[Ue] merkespenning	24 V DC
Strøm per kanal	4 A
Isolasjonsgruppe	Kategori 3 i samsvar med VDE 0110
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Festemetode	M4 screw fixing
Kontaktmotstand	5000 µOhm
Strøm på felles	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separation of commons	Uten
Vekt	0,08 kg

Miljø

IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 529
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	0,2 gn (f= 57...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6, FC tests
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med EN 68-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,7 cm
Pakke 1 Vekt	15,5 cm
Package 1 Weight	132 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------