



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3B
Produkt eller type komponent	Underspenningsutkobling

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 v AC 50 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA)	12 VA AC
Starteffekt (VA)	7 W DC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	10 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	73 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------