



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Applikasjon	Enkelt bord
Antall pr. sett	Sett av 75

### Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Deksel Adjustable threaded screw ring Stub with locking tabs of stainless steel
Monteringssupport	Board 10...27 mm
Antall kombi stubber	2 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå ( NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	55 mm
Lengde	104 mm
Bredde	57 mm
Dybde	71 mm
Vekt	0,081 kg
Kabeltvernsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Med
Tilkoblinger	Snap-on

### Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Halogenfri

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------