



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Antall pr. sett	Sett à 25

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Deksel Beam fixing of steel Stub with locking tabs of stainless steel Boremal
Antall kombi stubber	6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1.5 gangs
Form	Ovalt
Fargetone	Grå (NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	55 mm
Lengde	156 mm
Bredde	58 mm
Dybde	148 mm
Vekt	0,154 kg
Kabelvernsnitt	2,5 mm ²

Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP40

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
