

### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Nettkabelen
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	5 stk.

### Komplementær

Type kabel	Skjermet kabel S05Z1A7Z1-F5G2.5
Interface	GST 15i5 hun/fri ende
Antall faser i nettverket	3 faser
Rating	16 A - 250 V
Antall poler	5
Product material	PA (polyamide)
Kabeltverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelens ytre diameter	12,3 mm
Kabellengde	5 m
Høyde	15 mm
Bredde	33 mm


### Miljø

Miljøegenskaper	Brannhemmende
-----------------	---------------

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredder	28 cm
Pakke 1 Vekt	38 cm
Package 1 Weight	1,197 kg

### Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------