



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys K
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kortnavn utstyr	LA1
Kompatibel med	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	1 C/O
Contacts operation	Time delay
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	1...30 s
[Ue] merkespenning	24...48 V AC/DC for styrekrets 240 V AC for signale krets
Rated operational voltage limits	0,85 - 1,1 Uc
[Ith] fri luft termisk strøm	2 A for signale krets
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1

Komplementær

Tilbakestillingstid	1,5 S i løpet av tidsforsinkelse 0,5 s etter tidsforsinkelsen
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Slip-on-terminaler
Høyde	27 mm
Bredde	38 mm
Dybde	38 mm
Vekt	0,04 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Protective treatment	TC conforming to IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	41 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	4,8 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	3,11 kg

Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------