



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LB1LD
Kompatibel med	TeSys Integral kontaktor breaker
Produkt eller type komponent	Beskyttelsesmodul
Antall poler	3P
Driftskategori	AC-43
[Ue] merkespenning	690 V AC
Thermal protection adjustment range	23...32 A
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	190...380 A
Verntechnologi	Termisk-magnetisk
Type vern	Fase ubalanse
Termisk overlast klasse	Class 20

Komplementær

Motoreffekt kW	7,5 KW på 220...240 V AC 50/60 Hz 15 KW på 400...415 V AC 50/60 Hz 15 KW at 440 V AC 50/60 Hz 18,5 KW på 480...525 V AC 50/60 Hz 22 kW på 600...690 V AC 50/60 Hz
Vekt	0,78 kg

Miljø

Standarder	NF C 63-650
Protective treatment	TH
IP-grad	IP20 B conforming to IEC 60144 IP20 B conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,021 kg
Forpakning 1 høyde	10,8 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	18 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

18 months
