



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	110 V DC
Gjennomsnittlig motstand	21,7 Ohm inntrengings på 20 °C 2940 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	179 H
Driftstid	30...40 ms lukke 30...50 ms åpne
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

### Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Inrush power in W	560 W (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	4.5 W at 20 °C

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	510 g
Forpakning 1 høyde	7,3 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	7,565 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------