



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Application	Modulær distribusjon søknad Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Chassis
Kortnavn utstyr	DLP
For enclosure nominal dimensions	1500 mmB: 750 mm
Montasjeplassering	Foran kabinett
Kompatibel med	Thalassa PLA
Sammensetning	1 chassis struktur 1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 9 frontpaneler med 35 mm DIN-skinne
Tilleggsinformasjon	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

### Komplementær

Materiale	Front panel: selvslukkende Chassis struktur og rails: galvanisert stål
Farge	Front panel: grå ( RAL 7032)
Festemetode	Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon
Justering	I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne
Antall horisontale rader	9
Totalt antall 18 mm moduler	297
Type frontplate	Cut-out plate
Antall hull	9 utsparinger
Høyde	Nominell: 1500 mm Ekte: 1427 mm
Bredde	Nominell: 750 mm Ekte: 666 mm
Dybde	Ekte: 135 mm

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.