



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter | Modicon |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Tilbehør / type del | FO-adapter |
| Tilbehør / separat del betegnelse | FO-adapter |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Gigabit-porter med LC-kontakt |
| Mode of transmission | Single mode |

Komplementær

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktkompatibilitet | MCSESM switch TCSESM switch |
| Dybde | 50 mm |
| Ethernetport | 1000BASE-LH |
| Bredde | 20 mm |
| Høyde | 18 mm |
| Vekt | 0,04 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...60 °C |
|----------------------------|-----------|

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 3,500 cm |
| Pakke 1 Bredde | 12,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 17,000 cm |
| Package 1 Weight | 35,000 g |
| Enhetstype pakke 2 | S03 |
| Antall enheter i pakke 2 | 4 |
| Pakke 2 Høyde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt | 805,000 g |

Bærekraftig

| | |
|------------------------------|---|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |

Garantiperiode

Garanti

18 months
