



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Lyssignal
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Rated current	1 A
Rated voltage	250 V AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Lokal varsling	Blå LED E10 - 3,9 mA
Hette eller deksselfarge	Blå
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS + PC
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	23 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	24 mm

Miljø

Standarder	EN 62094-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,65 cm
Pakke 1 Bredde	7,08 cm
Pakke 1 Vekt	7,08 cm
Package 1 Weight	70,4 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------