



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode til trykknapp
Type komponent	XACA
Merking	Øke, sakte - fort
Knappens tilleggs info.	Booted
Produktkompatibilitet	XACA217.

Komplementær

Vekt	0,01 kg
------	---------

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 UL 508 EN 60204-32 EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 50102

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,0 g
Forpakning 1 høyde	2,0 cm
Forpakning 1 bredde	4,0 cm
Forpakning 1 lengde	5,0 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	688,0 g
Forpakning 2 høyde	15,0 cm
Forpakning 2 bredde	15,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------