

Hoja de datos del producto

Características

8502SGO2V02S

Contactador NEMA, Type S, nonreversing, Size 5, 270A, 200 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA, 3 pole, 120 VAC coil, open

Principal

Tipo de producto	Conector
Gama de productos	8502S
Tipo de contactor	Non-reversing (**)

Complementario

Tamaño NEMA	5
Corriente nominal	270 A
Número de polos	3P
Tensión máxima nominal	600 V CA
Fase	3 fases
Potencia nominal	75 HP en 200 V CA 100 HP en 230 V CA 200 HP en 460 V CA 200 HP en 575 V CA
SCCR	Cortacircuitos 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V CA Fusible J 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible T 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible RK1 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA Fusible RK5 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V CA
Tensión de la bobina	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz
Tipo de circuito de control	Separate control circuit (**)
Unidades de control	No control units (**)
Luz piloto	No indicator (**)
Contactos auxiliares	Sin
Otros equipos	Fusible no suministrado
Tipo de terminal	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	312.67 mm
Anchura	220.22 mm
Profundidad	222.25 mm

Ambiental

Tipo de caja	Not rated (open device) (**)
Certificaciones	Ficha UL E78351 CCN NLDX[RETURN]CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.162 cm
Paquete 1 Ancho	27.432 cm
Paquete 1 Longitud	35.560 cm
Paquete 1 Peso	20.979 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	209.560 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------