

### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Botón pulsador "push"
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 35 mm
Información agregada del operador	Plástico atornillado con tornillo de fijación

### Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	sin
Fuente de luz	Sin
Suministro del bloque de luz	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	1 NC
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	10 A,AC-15 10 A,DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Perfil del operador	Tipo Hongo Ø 35 mm
Tipo de operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

### Entorno

Certificaciones de Producto	NEMA[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 clase 3211 03[RETURN]CE
Grado NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 Ancho	5.588 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	145.15 g

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------