

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operador	Presionar - jalar
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 41 mm
Información agregada del operador	Plástico atornillable

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Incandescente
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luz	Directo
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V AC/DC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	10 A,AC-15 10 A,DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V
Suministro del bloque de luz	Voltaje completo
Perfil del operador	Tipo Hongo Ø 41 mm
Tipo de operador	Presionar - jalar
Información posición operador	2 posiciones
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA LR 25490 clase 3211 03[RETURN]CE[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]NEMA
Grado NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.08 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm
Paquete 1 Longitud	11.43 cm
Paquete 1 Peso	185.973 g

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Embalaje sostenible	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------