

Hoja de datos del producto 9999SX6

Características

NEMA Motor Starter and contactor, Type S, auxiliary contact, 1 NO contact, external, field convertible



Principal

| | |
|----------------|------------------------------|
| Product Range | U.motion |
| Component type | Soporte de contacto auxiliar |
| Used with | Contactador ((*)) starter |

Complementario

| | |
|---|--|
| Tamaño NEMA | 0 3 6 7 4 5 1 00 2 |
| Composición de los contactos auxiliares | 1 NA |
| [Uc] control circuit voltage | <= 600 V CA 50/60 Hz |
| Poder asignado de corte | 6 A en 120 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 3 A en 240 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.2 A en 600 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.5 A en 480 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 10 A en <= 600 V CA para resistivo circuito de control acorde a UL 508 |
| Altura | 38.10 mm |
| Anchura | 76.20 mm |
| Profundidad | 114.30 mm |
| Peso del producto | 0.09 kg |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---|
| Certificaciones de producto | CSA Registrado por UL Reconocido por UL |
|-----------------------------|---|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 90.719 g |
| Paquete 1 Altura | 3.81 cm |
| Paquete 1 ancho | 7.874 cm |
| Paquete 1 Largo | 11.684 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | PAL |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 21 |
| Paquete 2 Peso | 5.625 kg |
| Paquete 2 Altura | 20.32 cm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho | 28.702 cm |
| Paquete 2 Largo | 36.068 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-----------------------------|--|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | No Conforme |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|