

Hoja de datos del producto 9999SX8

Características

Contacto auxiliar, Tipo S, 1 contacto aislado NA y 1 NC



Principal

Product Range	U.motion
Component type	Soporte de contacto auxiliar
Used with	Contactora ((*)) starter

Complementario

Tamaño NEMA	3 4 00 1 6 2 5 7 0
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Uc] control circuit voltage	≤ 600 V CA 50/60 Hz
Poder asignado de corte	6 A en 120 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 3 A en 240 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.2 A en 600 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1.5 A en 480 V CA para inductivo circuito de control acorde a UL 508 10 A en ≤ 600 V CA para resistivo circuito de control acorde a UL 508
Altura	38.10 mm
Ancho	76.20 mm
Profundidad	114.30 mm
Peso del producto	0.14 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]Reconocido por UL[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 Ancho	7.62 cm
Paquete 1 Longitud	11.938 cm
Paquete 1 Peso	140.614 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15.24 cm
Paquete 2 Ancho	17.272 cm
Paquete 2 Longitud	20.32 cm
Paquete 2 Peso	1.361 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------