



### Principal

Aplicación del dispositivo	Distribución
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iC60 RCBO
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispositivo	iC60H
Número de polos	1P
Número de polos protegidos	1
Corriente nominal (In)	2 A
Tipo de red	CA DC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	D
Poder de corte	10000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/ IEC 60898-1 15 KA Icu en 600...690 V DC acorde a Icu 20 KA Icu en 12...60 V DC acorde a Icu 70 KA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 70 KA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 70 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a Icu
Categoría de utilización	Categoría A acorde a HB1 Categoría A acorde a En> 50 A
Apto para seccionamiento	Sí acorde a EN 60898-1 Sí acorde a HB1 Sí acorde a IEC 60898-1 Sí acorde a En> 50 A
Normas	EN 60898-1 IEC 60898-1 En> 50 A HB1

### Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Límite de enlace magnético	12 x In +/- 20 %
[Ics] poder de corte en servicio	70 KA 100 % acorde a HB1 - 12...60 V CA 50/60 Hz 70 KA 100 % acorde a HB1 - 220...240 V CA 50/60 Hz 70 KA 100 % acorde a En> 50 A - 12...60 V CA 50/60 Hz 70 KA 100 % acorde a En> 50 A - 220...240 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % acorde a EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % acorde a IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz 70 KA 100 % acorde a En> 50 A - 100...133 V CA 50/60 Hz 70 KA 100 % acorde a HB1 - 100...133 V CA 50/60 Hz 15 KA 100 % acorde a HB1 - 72 V DC 15 KA 100 % acorde a En> 50 A - 72 V DC 20 KA 100 % acorde a HB1 - 12...60 V DC 20 kA 100 % acorde a En> 50 A - 12...60 V DC
Clase de limitación	3 acorde a EN 60898-1 3 acorde a IEC 60898-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a HB1 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 KV acorde a HB1 6 kV acorde a En> 50 A
Indicador de posición del contacto	Si
Tipo de control	Maneta
Señalización local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Arriba o abajo, estado 1 Sí
Pasos de 9 mm	2
Altura	85 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	78.5 mm
Peso del producto	0.215 kg
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	10000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm <sup>2</sup> rígido Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...16 mm <sup>2</sup> Flexible
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm para arriba o abajo conexión
Par de apriete	2 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra	Sin

## Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 IP20 acorde a EN 60529
Grado de contaminación	3 acorde a HB1 3 acorde a En> 50 A
Categoría de sobretensión	IV
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	112.0 g
Paquete 1 Altura	1.8 cm
Paquete 1 ancho	7.5 cm
Paquete 1 Largo	9.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	1.4 kg
Paquete 2 Altura	8.2 cm
Paquete 2 Ancho	9.8 cm
Paquete 2 Largo	22.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	132
Paquete 3 Peso	15.942 kg
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Largo	40.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------