



### Principal

Gama de producto	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 MIN
Nombre Corto del Dispositivo	MINs
Tipo de Producto o Componente	Temporizador electrónico silencioso
Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados tipo peine
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

### Complementario

Aplicación del Dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluorescente 9 x electrónico 7 x 15 W Tubo fluorescente doble montado convencional 2300 VA Tubo fluorescente electrónico 300 VA Tubo fluorescente sin corrección convencional 2300 VA Tubo fluorescente en serie con corrección convencional 2300 VA Lámpara fluorescente 7 x electrónico 1200 VA Lámpara fluorescente 7 x electrónico 15 W Lámpara fluorescente 7 x electrónico 20 W Lámpara fluorescente 7 x electrónico 23 W Lámpara fluocompacta convencional 1500 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección convencional 400 VA
Consumo máximo de energía en VA	6 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA -4.999999999999999E-2 en 50/60 Hz
Temporizado	Ajustable de 0,5 a 20 minutos
Tipo de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm <sup>2</sup>
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Ancho	18 mm
Altura	89 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	75 g

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	IP20 B

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	10.0 cm
Paquete 1 Peso	93.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	130
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	12.636 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------