



Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Nombre Corto del Dispositivo	GV2MC
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
Compatibilidad del producto	GV2ME
Tipo de envolvente	Montaje en superficie
Equipo Suministrado	Mushroom head emergency stop push-button ((*))

Complementario

Localización de montaje auxiliar	Derecha Izquierda
Altura	147 mm
Ancho	93 mm
Profundidad	145.5 mm
Peso del producto	0.3 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP55
Características ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones de Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.000 cm
Paquete 1 Ancho	15.500 cm
Paquete 1 Longitud	17.000 cm
Paquete 1 Peso	396.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	19
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	8.104 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	76
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	40.432 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------