

## Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 3 VA Clase 1 en 5 VA
[In] Corriente Nominal	150 A

## Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] corriente térmica convencional	9 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje Canalización
Anchura	Exterior: 56 mm
Altura	Exterior: 80 mm
Profundidad	Marco : 43 mm Total : 63 mm
Diámetro	27 mm
Peso del producto	0.298 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	27 mm
Apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Sellado	Sin




## Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	EAC[RETURN]CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	9.2 cm
Paquete 1 Peso	304 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	11.053 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------