



Principal

Gama	Resi9
Nombre del Producto	Resi9 MP
Tipo de Producto o Componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb de módulos de 18 mm por fila	12
Nb de filas horizontales	2
Tipo de puerta	Ahumada
Anchura	Pared: 270 mm Exterior: 294 mm
Altura	Pared: 353 mm Exterior: 377 mm
Profundidad	Exterior : 18 mm Pared : 80 mm Total : 98 mm

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	24
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de Cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Tierra
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 16 salientes
Salidas del bloque de distribución	2 x 16 mm ² para tierra 6 x 6 mm ² para tierra 8 x 10 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad interna	76 mm
Color	Frontal, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 850 °C
Grado de protección IP	"IP40"
Grado de protección IK	"IK07"
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	29.500 cm
Paquete 1 Longitud	37.500 cm
Paquete 1 Peso	1.395 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	7.897 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	120.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	138.352 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------