

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYCRN66200

Spacial CRN con puerta ciega sin placa de montaje. H600xW600xD200 IP66 IK10 RAL7035..

### Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del Producto	PanelSeT CRN
Aplicación	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	600 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	200 mm
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición de equipos	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

### Complementario

Tipo de cuerpo	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo de placa pasacables	Estándar
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado de superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de Producto	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Peso del producto	13.564 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	61.500 cm
Paquete 1 Ancho	22.000 cm
Paquete 1 Longitud	60.500 cm
Paquete 1 Peso	13.564 kg

Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	21
Paquete 2 Altura	197.500 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	298.000 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulación REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------