

Principal

Gama de producto	Tomas de iluminación y de corriente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación
Tipo de Producto o Componente	Lámpara
Aplicación del Dispositivo	Multiuso
Composición de equipos	1 lámpara 1 elementos de fijación
Factor de potencia	0.9

Complementario

Outlet standard deviation	Schucko
Potencia nominal de la lámpara	10 W
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA 50/60 Hz
Base de bombilla	LED integral
Tipo de bombilla	LED
Tipo de Control	Interruptor incorporado
Flujo luminoso	950 lm
Colour temperature	4000 K
Vida útil en horas	25000 H
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable quick connector ((*)) 3 m not supplied Cable quick connector ((*)) 1 m not supplied
Tipo de montaje	Bracket ((*)) Carril DIN Piezas metálicas
Modo de fijación	Fijado a presión Fijación magnética Tornillos
Compatibilidad de gama	Spacial Thalassa
Material	PC (UL94 V-0) ((*))
Longitud	372 mm
Altura	63 mm
Anchura	40 mm
Color	Negro - tipo de cable: RAL 9005)

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad EMC acorde a EN 55015
Normas	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Temperatura ambiente de funcionamiento	-16...65 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	41.000 cm
Paquete 1 Peso	837.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	32.000 cm
Paquete 2 Ancho	41.000 cm
Paquete 2 Longitud	18.000 cm
Paquete 2 Peso	8.794 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	590
Paquete 3 Altura	178.000 cm
Paquete 3 Ancho	100.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	532.000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACH	Declaración De REACH
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------