

Hoja de datos del producto

Características

NSYTRAABV35

Tope Final Con Tornillo Nsytr 9 5 Mm para Carriles Din 35 Mm

Principal

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gama | Linergy |
| Nombre del Producto | TR |
| Tipo de Producto o Componente | Tope final |
| Nombre Corto del Dispositivo | TRA |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de montaje |
| Compatibilidad del producto | TRV terminal de tornillo bloques de terminales[RETURN]TRP push-in bloques de terminales[RETURN]TRR terminal de resorte bloques de terminales[RETURN]TRH IDC bloques de terminales |
| Longitud | 50.5 mm |
| Grosor | 9.5 mm |

Complementario

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tipo de montaje | Mediante tornillos |
| Cantidad por juego | Juego de 50 |
| Peso del producto | 14.8 g |
| Color | Gris |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0.950 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3.300 cm |
| Paquete 1 Longitud | 4.900 cm |
| Paquete 1 Peso | 14.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50 |
| Paquete 2 Altura | 3.700 cm |
| Paquete 2 Ancho | 10.500 cm |
| Paquete 2 Longitud | 24.500 cm |
| Paquete 2 Peso | 716.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1150 |
| Paquete 3 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 16.960 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Si |
| Sin mercurio | Si |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|