

Hoja de datos del producto

Características

NSYTRAB530

Tira de Marcado 5 Mm 10 Caracteres de 21 a 30 Impreso Horizontalmente Blanco



Principal

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Nombre del Producto | Linergy TR |
| Gama | Linergy |
| Tipo de Producto o Componente | Tira de marcado |
| Nombre Corto del Dispositivo | TRA |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de marcado |
| Compatibilidad del producto | Bloques de terminales |
| Color de fondo | Blanco |
| Marca | 21...30 |
| Tamaño | 5 mm |
| Cantidad por juego | Juego de 10 |

Complementario

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo de marcado | Numérico |
| Color de marcado | Negro |
| Material | Poliamida 6/6 |
| Peso del producto | 1.35 g |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 1.000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 14.000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14.000 cm |
| Paquete 1 Peso | 0.900 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 1.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 14.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 14.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 14.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 2400 |
| Paquete 3 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 3.808 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|