

Hoja de datos del producto

Características

NSYTRAB540

Tira de Marcado 5 Mm 10 Caracteres de 31 a 40 Impreso Horizontalmente Blanco

Principal

Nombre del Producto	Linergy TR
Gama	Linergy
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado
Nombre Corto del Dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de marcado
Compatibilidad del producto	Bloques de terminales
Color de fondo	Blanco
Marca	31...40
Tamaño	5 mm
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Tipo de marcado	Numérico
Color de marcado	Negro
Material	Poliamida 6/6
Peso del producto	1.35 g

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	14.000 cm
Paquete 1 Longitud	14.000 cm
Paquete 1 Peso	0.900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1.000 cm
Paquete 2 Ancho	14.000 cm
Paquete 2 Longitud	14.000 cm
Paquete 2 Peso	14.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	2400
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.779 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin silicio	Sí
Recuperación	No

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------