



Principal

Gama	Lineryg
Nombre del Producto	Lineryg TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Aplicación del Dispositivo	Protección
Tipo de bloque de terminales	Desconexión de fusible
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	4 mm ²
Longitud	72.5 mm
Color	Negro
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Tamaño de fusible	5 x 20 mm
Ancho	8.2 mm
Altura	56.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número de conexiones	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	0
Sección transversal de cable	0.2...4 Mm ² , Flexible sin extremidad de cable 0.2...4 mm ² , sólido o flexible con
Par de apriete	0.5...0.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
Corriente nominal (In)	6.3 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 12 A UL 6.3 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 Ω.Cm acorde a IEC 60093 10000 Ω.cm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 MOhm acorde a IEC 60093 1000 MOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94

Peso del producto	18.3 g
Compatibilidad de gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSet HD PrismaSeT Palt PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial



Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CSA
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.200 cm
Paquete 1 Peso	17.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	6.200 cm
Paquete 2 Ancho	11.300 cm
Paquete 2 Longitud	31.000 cm
Paquete 2 Peso	917.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	7.800 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------