

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Tipo de bloque de terminales	Tierra de protección
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Amarillo verdoso
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Anchura	8.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número de conexiones	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0.2...10 Mm ² , sólido 0.2...10 Mm ² , Flexible sin extremidad de cable 0.2...6 mm ² , Flexible con
Par de apriete	1.5...1.8 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.M acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	22.74 g
Compatibilidad de gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSeT Palt PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]VDE[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LR[RETURN]GL
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0.800 cm
Paquete 1 Ancho	4.800 cm
Paquete 1 Longitud	4.800 cm
Paquete 1 Peso	22.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5.500 cm
Paquete 2 Ancho	10.500 cm
Paquete 2 Longitud	21.800 cm
Paquete 2 Peso	1.111 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	450
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.494 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	8

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------