



Principal

Gama	PratiKa (**)
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Empotrable
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón níquelado Tornillos, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - terminales	Tornillos cautivos, completamente aflojados
Sección de cable	2.5...10 mm ²
Diámetro exterior del cable	21.5 mm
Tipo de rosca	M25
Dimensión de la base	151 x 90 mm
Altura	151 mm
Ancho	90 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s)

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.9 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	15.1 cm
Paquete 1 Peso	650.0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------