



### Principal

Gama	PratiKa (**)
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Tipo de montaje	Empotrable
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] corriente nominal	32 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón niquelado Tornillos, estado 1 acero inoxidable
Conexiones - terminales	Tornillos cautivos, completamente aflojados
Sección de cable	2.5...10 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	21.5 mm
Tipo de rosca	M25
Dimensión de la base	151 x 90 mm
Altura	151 mm
Ancho	90 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

### Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s )

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.9 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	15.1 cm
Paquete 1 Peso	650.0 g

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------