



Principal

Gama	PratiKa (**)
Tipo de Producto o Componente	Conector móvil
Nombre Corto del Dispositivo	tornillo PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	1...4 mm ²
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 25
Peso del producto	0.184 kg
Altura	88 mm
Ancho	88 mm
Profundidad	150 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno




Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	7.0 cm
Paquete 1 Peso	169.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12.0 cm
Paquete 2 Ancho	26.3 cm
Paquete 2 Longitud	27.0 cm
Paquete 2 Peso	1.846 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	6.025 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------