



Principal

Gama	PratiKa (**))
Tipo de Producto o Componente	Conector móvil
Nombre Corto del Dispositivo	tornillo PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	200...250 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2.5...10 mm ²
Diámetro exterior del cable	11.5...21 mm
Entrada de Cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 25
Peso del producto	0.3 kg
Altura	99 mm
Ancho	99 mm
Profundidad	164 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul




Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	18 cm
Paquete 1 Peso	282 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	17 cm
Paquete 2 Ancho	26.3 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	1.869 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4.225 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------