



Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Adaptador múltiple
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de adaptación
Número de Polos	2P+E

Complementario

[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	220 V
Número de tomas	3 16 A)
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón niquelado Manguitos, estado 1 bronce
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Peso del producto	0.61 kg
Altura	222 mm
Ancho	233 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.2 cm
Paquete 1 Ancho	20.1 cm
Paquete 1 Longitud	23.6 cm
Paquete 1 Peso	612.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.995 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------