

# Hoja de datos del producto VX5VPM001

## Características

Pieza de desgaste, ventilador para variador de velocidad, Altivar Process 600 900, montaje en suelo, de 110 a 315 kW, de 380 a 440 V



### Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Process 600/900
Tipo de accesorio/ componente	Kit de ventilador
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de refrigeración
Tipo de Producto o Componente	Ventilador
Peso del producto	1.34 kg

### Complementario

Composición del kit	Ventilador Fijación de montaje Hoja de instrucciones
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 de suelo 110 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV630 de suelo 132 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV630 de suelo 160 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV630 de suelo 200 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV630 de suelo 250 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV630 de suelo 315 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 110 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 132 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 160 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 200 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 250 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV650 de suelo 315 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 110 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 132 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 160 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 200 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 250 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV930 de suelo 315 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 110 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 132 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 160 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 200 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 250 kW 380...440 V Variador de velocidad ATV950 de suelo 315 kW 380...440 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	11.0 cm
Paquete 1 Longitud	10.0 cm
Paquete 1 Peso	1.336 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	5.23 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------