



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Tarjeta de alimentación
Nombre corto del dispositivo	XB4
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura total CAD	30 mm
Altura total CAD	47 mm
Profundidad total CAD	82 mm
Peso del producto	0.095 kg
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II acorde aIEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP69 acorde aIEC 60529 IP69K acorde aIEC 60529
Grado NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 50102
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	CSA BV Registrado por UL
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Perfil del operador	Madera moleteada,Con (Blanco)
[Us] tensión de alimentación asignada	<= 30 V CA <= 42 V DC
Potencia nominal en W	1 W en 70 °C
Precisão do resistor interno de conversão	+/-10%
Características del potenciómetro	Lineal
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Valor óhmico	10000 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Resistencia a los golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27
Grupo principal	Potenciómetro
Grupo de productos	Potentiometer knurled knob
Color de marcado	Blanco

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.3 cm
Package 1 Width	4.4 cm
Package 1 Length	8.2 cm
Package 1 Weight	105.0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	320
Package 2 Height	45.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	44.772 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	4.518 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------