

Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Potenciómetro
Nombre Corto del Dispositivo	XB5
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Material del bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura total CAD	30 mm
Altura total CAD	42 mm
Profundidad total CAD	82 mm
Peso del producto	0.048 kg
Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0.1 M
Grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1
Certificaciones de Producto	BV[RETURN]CSA[RETURN]Registrado por UL
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Perfil del operador	Madera moleteada, con (Blanco)
[Us] tensión de alimentación asignada	<= 30 V CA <= 42 V DC
Potencia nominal en W	1 W en 70 °C
Precisão do resistor interno de conversão	+/-10%
Características del potenciómetro	Lineal
Endurancia mecánica	50000 Ciclos
Valor óhmico	4700 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	30 gn (duración 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Grupo principal	Potentiometer

Grupo de productos	Botón moleteado del potenciómetro
Color de marcado	Blanco

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.300 cm
Paquete 1 Ancho	4.300 cm
Paquete 1 Longitud	8.800 cm
Paquete 1 Peso	58.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.693 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Regulación REACH	Declaración De REACH
REACH libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------