

# Hoja de datos del producto XVR13B04

## Características

"baliza con espejo rotativo precableado  
Harmony XVR de 130 mm, rojo, sin zumbador,  
24 V CC"

### Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de Producto o Componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización de sonido	Sin
Nombre Corto del Dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 (resistente a la vibración)
[Us] Tensión de alimentación	24 V DC
1 tubo de neón	LED de alta luminosidad, Rojo

### Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo PC: globo
Anchura total CAD	130 mm
Profundidad total CAD	130 mm
Peso del producto	0.8 kg
Marca	CE
Montaje de producto	By 3 M8 screws
Límites de tensión de alimentación	19...30 V DC
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2.7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1.25 mm <sup>2</sup>
Calibre AWG	AWG 21
Longitud de cable	400 mm

### Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18.7 cm
Paquete 1 Ancho	18.7 cm
Paquete 1 Longitud	26.6 cm
Paquete 1 Peso	1.214 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.0 cm

Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	8.488 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Regulación REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	18

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------