

# Hoja de datos del producto XVR3M06

## Características

Illuminated beacon without buzzer, Harmony XVR, blue, 100mm, integral LED, 100...230V AC



### Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de Producto o Componente	Baliza
Nombre Corto del Dispositivo	XVR3 (**)
Tipo unidad banco indicador	Unidad LED
Diámetro de montaje	100 mm
1 tubo de neón	LED, Azul
Aplicación del Dispositivo	Automated guided vehicle (AGV) (**) Bulldozer (**) Forklift (**)

### Complementario

Tipo señalización	Rotating (**) Blinking (**) Parpadeo
Estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (polycarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) (**): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) (**): base
[Us] Tensión de alimentación	100...230 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	90...253 V (***) CA
Corriente de entrada	0.5 A
Consumo de potencia en W	2.9 W
Marca	CE
Dirección de instalación	Upright (***) indoor (**) Sideways (***) indoor (**) Inverted (***) indoor (**) Upright (***) exterior
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Consumo de corriente	500 mA
Longitud	100 mm
Anchura	100 mm
Altura	139 mm
Peso del producto	0.484 kg

### Entorno

Certificaciones de Producto	CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Humedad relativa	35...85 % sin condensación
Resistencia a las vibraciones	4.6 gn (***) - tipo de cable: sideways (***) 4.6 gn (***) - tipo de cable: inverted (***) 4.6 gn (***) - tipo de cable: upright (***)
Grado de protección IP	IP65 - tipo de cable: upright (***) IP23 - tipo de cable: sideways (***) IP23 - tipo de cable: inverted (***)

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18.1 cm
Paquete 1 Ancho	13.6 cm
Paquete 1 Longitud	13.6 cm
Paquete 1 Peso	644.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	6.026 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------