

Hoja de datos del producto XVUC9S

Características

Harmony XVU, Unidad auditiva, black, Ø60, buzzer, 24 V AC/DC

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de Producto o Componente	Modular tower light (**)
Tipo unidad banco indicador	Buzzer unit (**)
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVU
Color de carcasa	Negro

Complementario

Tipo señalización	Zumbador continuo o intermitente
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94 PC (policarbonato) V-0 acorde a UL 94
Localización en el Dispositivo	Superior
Estilo de conjunto	Conjunto del cliente
[Us] Tensión de alimentación	24 V AC/DC
Potencia máxima disipada en W	1.7 W
Nivel acústico	85 dB en 1 m
Frecuencia de som	2635 Hz
Consumo de corriente	<= 70mA
Longitud	58 mm
Peso del producto	0.077 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	13.3 cm
Paquete 1 Longitud	9.1 cm
Paquete 1 Peso	172 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.99 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	192

Paquete 3 Altura	70 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	39.68 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	No
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regulación REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------