

Hoja de datos del producto ZA2BS934

Características

rojo Ø30 Parada de emergencia, desconexión del gatillo del cabezal y desbloqueo de la llave de enclavamiento



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de Montaje	Frente del recinto
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Peso del producto	0.06 kg
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Marca	Sin marca

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.200 cm
Paquete 1 Ancho	5.200 cm
Paquete 1 Longitud	10.100 cm
Paquete 1 Peso	71.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.500 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	18.000 cm
Paquete 2 Peso	722.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	40

Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.027 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------