

Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de Producto o Componente	Cabeza p/ conmutador selector iluminado
Compatibilidad del producto	Universal LED
Nombre Corto del Dispositivo	ZB4
Material del bisel	Metal cromado
Tipo de cabezal	Estándar
Diámetro de montaje	22.5 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operador	A centro Retorno de resorte
Perfil del operador	Azul Mango estándar
Información posición operador	3 posiciones de +/- 45°
Color de lentes o tapa/ operador	Azul

Complementario

Anchura total CAD	29 mm
Altura total CAD	29 mm
Profundidad total CAD	43 mm
Peso del producto	0.036 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
Código de composición eléctrica	M3 para <4 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral M6 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conintegral LED y transformer M10 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral M4 para <4 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal conLED integral
Presentación del dispositivo	Elemento básico

Entorno

Tratamiento de Protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK04 conforming to IEC 50102

Normas	UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CEI 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds registro de envío) [RETURN]Registrado por UL
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.600 cm
Paquete 1 Ancho	5.400 cm
Paquete 1 Longitud	5.900 cm
Paquete 1 Peso	41.700 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	250
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	10.902 kg

Sostenibilidad de la oferta

Regulación REACh	Declaración De REACh
REACh libre de SVHC	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) Declaración RoHS UE
Toxic de metal pesado libre	Sí
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	---------------------------