

Principale

Range name	Sedna
Function	Dimmer
Delivery form	Fără ramă
Cover plate color	Alb
Kind of terminals	Borne pe stalp

Suplimentare

Installation	Incastrat
Aplicatie variator	Sarcina rezistiva Sarcina capacitiva
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a. 25...325 W Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator electronic 25...325 VA Lampă cu incandescență 230 V c.a. 25...325 W
Rated voltage	230 V c.a.
Tip de protectie	Protectie cu sigurante electronice
Terminal capacity	1 cablu(ri) 2,5 mm ²
Wire structure	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Material of visible parts	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor 51...80 mm Șuruburi
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Greutate produs	0,10555 kg
Segment de piață	Rezidențial Clădiri comerciale mici




Mediu

Standarde	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de impachetare

Greutatea formei de impachetare 1	105,550 g
Inaltimea formei de impachetare 1	71,000 mm
Latimea formei de impachetare 1	71,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1	47,500 mm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------